



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	166 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.636 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	37 mm
旋转半径	99.5 mm
转向干涉	199 mm
圆顶直径	52 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

技术图纸

