



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	137 mm
总重量	0.61 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	37 mm
转向干涉	240 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	18 mm
螺栓长度	62 mm

