

# PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
	м'який
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 200 kg

Статичний Вантажопідйомність 400 kg

Загальна вага 2,665 kg

# PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

