



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                                 |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                |
| Elettricamente conduttivo           | No                                    |
| Inossidabile                        | No                                    |
| Portata statica                     | 200 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                 |
| Altezza totale                      | 160 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 60 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 1,27 kg                               |

#### SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 41 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 131 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 262 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm                     |

#### RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio        |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere            |
| Colore Ruota                | Passivato blu            |
| Parafili                    | Con parafili             |
| Diametro                    | 125 mm                   |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                    |
| Larghezza corpo             | 32 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A               |

#### FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 77 mm               |
| Larghezza della piastra          | 67 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 46,5 mm             |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm             |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 56 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm             |
| Diametro del foro della piastra  | 8,5 mm              |

