

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	31 mm
Поворотне з'єднання	198 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Загальна висота	99 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

