

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-12,3

EAN 4031582351088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ●●●○○

Fahrgeräusch ●●●○○

Abrieb ●●●○○

Korrosionsbeständigkeit ●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila stainless
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	69 mm
Gesamtgewicht	0,173 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, mittel
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	24 mm
Störkreis	98 mm
	Polyamid

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	12,3 mm
Hinweis	Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-12,3

EAN 4031582351088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

