INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral
Tipo	Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Padrão	EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	450 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	158 mm
Largura geral	62 mm
Peso geral	0,95 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	35 mm
Raio giratório	97,5 mm
Interferência giratória	195 mm
Diâmetro do dome	62 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor do Piso	Cinzento ardósia (semelhante a RAL7015)
Cor da Roda	Cinzento ardósia (RAL7015)
Anti-fios	Anti-fios integrados
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	91 Shore A
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	96 mm
Posição da rosca do furo	19 mm
Quantidade de furos: parafusos de fixação	2
Sugestão	As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Número de encomenda 00002861

Desenhos do produto



Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH