ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●● |
| Шум руху | ●○○○○ |
| Атритація | ●●●●● |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Kappa load |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 1020 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 850 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 2040 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 205 mm |
| Загальна вага | 4,3 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
| Офсет (Зсув) | 58 mm |
| Поворотне з’єднання | 398 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651TOO160P63


EAN 4031582314625


Номер замовлення 00830359

**Креслення продукту**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH