



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Agila   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 200 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 185 mm  |
| Largeur totale                  | 60 mm   |
| Poids                           | 0.69 kg |

### CHAPE

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diamètre du dôme | 60 mm |
|------------------|-------|

### ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 150 mm |
| Largeur du bandage       | 32 mm  |
| Largeur du corps de roue | 32 mm  |

### RACCORD

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Longueur de la platine                     | 77 mm   |
| Largeur de la platine                      | 67 mm   |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46.5 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51.5 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm   |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61.5 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 8.5 mm  |

