



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea                              |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno combinato |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi    |
| Portata a 3 km/h                    | 130 kg                             |
| Elettricamente conduttivo           | No                                 |
| Inossidabile                        | No                                 |
| Portata statica                     | 260 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                             |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                              |
| Altezza totale                      | 175 mm                             |
| Larghezza complessiva               | 89 mm                              |
| Peso complessivo                    | 1,45 kg                            |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd    |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento              | 52 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 156 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 312 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 56 mm                            |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 150 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 22 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 90 mm               |
| Larghezza della piastra          | 75 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 75 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 50 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm               |

# LINEA


594CUAP150P51

EAN 4031582409031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



product  
design  
award

Premio di  
Design IF