

ICS

5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | ICS |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 137 mm |
| Общая ширина | 52 mm |
| Общий вес | 0,377 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Встроенный резьбовой кожух |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Узкий |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Цвет | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Офсет (Смещение) | 38 mm |
| Радиус поворота | 87 mm |
| Поворотное соединение | 174 mm |
| Диаметр купола | 52 mm |
| Диаметр резьбы | 0 mm |

ФИТИНГ

| | |
|----------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
| Длина Стержень | 17 mm |

Награда за
Дизайн IF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

