

GALEA

5070YGH100P51

EAN 4031582399523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezetőképesség	✓
Statikus teherbírási	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	141 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,485 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezetőképességű
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromosan vezetőképességű
Csapágy	Síklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	90 mm
Körbeforgás	180 mm
Kupola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	50 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

GALEA

5070YGH100P51

EAN 4031582399523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

