

LINEA SAFETY

592DUAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea safety
Typ	Automatisches Feststellsystem
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	90 kg
Statische Tragfähigkeit	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	75,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,164 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	66 mm
Störkreis	132 mm
Dom Durchmesser	30 mm
Hinweis	Kraft zum Lösen 23 N und Federhublänge 8 mm.

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

LINEA SAFETY

592DUAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

