

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	375 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	150 mm
Totale breedte	63 mm
Totaal gewicht	1,03 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	37,5 mm
Zwenk radius	103 mm
Uitzwenking	206 mm
Diameter koepel	61,5 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4

Duitse
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Bestelnummer 00032977
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

