


E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	E-Drive ultimate
Korpusa tips	Piedziņas bloks
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	5 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais platums	190 mm
Kopējais svars	8,23 kg
Garums	Maks. 315 mm (iedarbināta ārkārtas atbrīvošana)
Riteņa diametrs	125 mm, nodiluma robeža Ā~ 115 mm
Riteņa protektors	Cietā gumija, bez marķējuma, Shore A 63
Riteņa platums	35 mm
Platums	178 mm
Maksimālais vilces spēks	32
Maksimālais celšanas spēks / kontakta spiediena spēks	400
Augstums sākuma pozīcijā	140 mm
Uzstādīšanas augstums	170 mm
Ārkārtas atbloķēšana	Mehānisks
Aizsardzības veids	IPX4 (izšļakstīt ūdeni no visām pusēm, visas kontaktdakšas pievienotas)
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra	Darba temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 90 %, bez kondensācijas
Svars	8 kg
Maksimālais ātrums	4 km/h
Atstarpe no zemes	30 mm
Zemes nelīdzenums (minimālais)	-15 mm
Zemes nelīdzenums (maksimālais)	15 mm
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (minimālā)	-10 °C
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (maksimālā)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Pasūtījuma numurs 00066143

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Elektriskā
Dakšas forma	Piedziņa
Krāsa	Pasivēts ar zilu

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Ruota flangiata
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
--------------------	--------------------



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Pasūtījuma numurs 00066143
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

