



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                     |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 120 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                         |
| Capacité de charge statique     | 240 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                     |
| Hauteur                         | 124 mm                                    |
| Largeur totale                  | 82 mm                                     |

## ROUE

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes de précision                 |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre              | 100 mm                                          |
| Largeur du bandage    | 20 mm                                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 32 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## FIXATION

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire, entre-axe américain |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                                      |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                                      |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 72 mm                                      |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 76 mm                                      |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 44,5 mm                                    |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 52 mm                                      |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                                      |

# LINEA

5941XSP100P52 RAL9002

EAN 4031582352368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

