

## LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Lumina

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 40 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 80 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Обща височина 61 mm

Обща ширина 55 mm

Общо тегло 0.09 kg

## ВИЛКА

Материал на корпуса Полипропилен

Форма Вилица Корпус на две КолелоВилкакупол

Въртящ се лагер Щифт, завъртане

Цвят Графитно черно (RAL9011)

Изместване 20 mm

Радиус на завъртане 52 mm

Интерференция при завъртане 104 mm

Диаметър на купол 38 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото Полипропилен

Материал на резбата Идентично с тяло на Колело

Лагер Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Ос Навлязъл

Цвят Резба Графитно черно (RAL9011)

Цвят на Колело Графитно черно (RAL9011)

Предпазители за резби Без предпазно устройство за резба

Диаметър 50 mm

Ширина на Резба 8 mm

Диаметър на отворите Ос 0 mm

Дължина на центъра 0 mm

Ширина на тялото 8 mm

Твърдост на Резба (D) 65 Бръснач D

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга Щифт с пръстен за захващане, с яка

Диаметър Щифт 11 mm

Щифт 20 mm

# LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Номер на поръчката 00071168  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

