

LUMINA

5520PJI050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	71.5 mm
全幅	54.3 mm
総重量	0.1 kg
顔タイプ	クマ

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8.5 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	20 mm
旋回半径	60 mm
旋回径	120 mm
ドーム径	23 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm



レッドドットデザイン賞



LUMINA

5520PJI050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面



レッドドットデザイン賞