
INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA

## 594CUAC125P30-11 RAL9002

EAN 4031582398533



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●●● |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Linea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão combinado |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 130 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Sim |
| Capacidade de carga estática | 260 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 143 mm |
| Largura geral | 82 mm |
| Peso geral | 0,99 kg |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV Süd |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 129 mm |
| Interferência giratória | 258 mm |
| Diâmetro do dome | 52 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 20 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm |
| Sugestão | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


594CUAC125P30-11 RAL9002

EAN 4031582398533

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH