



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Galea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	163 mm
Peso geral	0,414 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	30 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Interferência giratória	205 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	90 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	60 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	70 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	55 mm
Diâmetro do furo da placa	8 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

GALEA

5077YGP125P60-90X70

EAN 4031582353525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

