

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Rendelési szám 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila twin |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 70 kg |
| Statikus teherbírás | 140 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 69 mm |
| Teljes szélesség | 53 mm |
| Összsúly | 0,19 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 50 mm |
| Futófelület szélessége | 19 mm |
| Test szélessége | 19 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 25 mm |
| Körbeforgás | 53 mm |
| Körbeforgás | 106 mm |
| Kupola átmérője | 53 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Rendelési szám 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

