

LEVINA

5370JP100P50 7001

EAN 4031582347463



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina
Émission de CO ₂ (portée 3)	2.01
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm
Largeur totale	59 mm
Poids global	0.47 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	86 mm
Diamètre d'encombrement	172 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	77 mm
Largeur de plaque	67 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	46.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	51.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	56 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	61.5 mm
Diamètre du trou de la plaque	8.5 mm



Prix
Universal
Design



Deutscher
Designer
Club

LEVINA





5370PJP100P50 7001

EAN 4031582347463

Numéro de commande 00035830
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Prix
Universal
Design



Deutscher
Designer
Club