

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila stainless
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	75 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	150 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	100 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,29 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Acciaio Inossidabile, medio
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	81 mm
Ingombro di piroettamento	162 mm
Material spring	rivestimento a lamelle di zinco altamente resistente alla corrosione
Material brake pedal	pressofusione in zinco cromata
Diametro cuffia superiore	43 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm
Suggerimento	Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Numero d'ordine 00036680

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

