



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Емисии на CO2 (обхват 3)	0.78
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	43 mm
Общо тегло	0.19 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	49 mm
Интерференция при завъртане	98 mm
Диаметър на купол	41 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	20 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Номер на поръчката 00004015

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

