



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea                                  |
| Tip                               | Rola pivotantă cu blocare combinată    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 110 kg                                 |
| Conductiv electric                | Da                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 220 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 148 mm                                 |
| Lățime totală                     | 82 mm                                  |
| Greutate totală                   | 0,91 kg                                |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către TÜV Süd |

## FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                   |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                    | 40 mm                       |
| Raza de pivotare          | 129 mm                      |
| Interferență pivotantă    | 258 mm                      |
| Diametru cupolă           | 52 mm                       |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă, conductivă electric           |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie              |
| Benză de rulare                         | 20 mm                                    |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)                    |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 125 mm                                   |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                                     |
| Lungime butuc                           | 0 mm                                     |
| Lățimea corpului                        | 20 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                            |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 95 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 70 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 44,5 mm               |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 52 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 72 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 76 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 8,5 mm                |

