



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ○ ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa                            |
| Type                            | Roulette pivotante               |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1020 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 850 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Capacité de charge statique     | 1700 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Hauteur                         | 205 mm                           |
| Largeur totale                  | 110 mm                           |
| Poids                           | 4,07 kg                          |

#### CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier mécano-soudé                               |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 58 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 140 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 280 mm                                           |
| Lubrification nipple    | 1                                                |
| Diamètre du dôme        | 111 mm                                           |

#### ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, forte charge         |
| Bandage                  | Identique au corps de roue      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Blanc naturel                   |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 160 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (D)    | 75 Shore D                      |

#### FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 135 mm                |
| Largeur de la platine                      | 110 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

