

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Broj porudžbine 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	70 kg
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	53 mm
Ukupna težina	0,272 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
Širina tela	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	25 mm
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	53 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745
Broj porudžbine 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

