INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	162 mm
Poids	0,57 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	259 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	17 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125S70

EAN 4031582367492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH