INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2478YGO100P50

EAN 4031582342109



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 135 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 0.48 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène, conducteur électrique |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argenté (similaire à RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 77 mm |
| Largeur de plaque | 67 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 56 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 61.5 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478YGO100P50


EAN 4031582342109

Numéro de commande 00034885

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH