

## КАРРА

9682TOP160P63 CL67

EAN 4031582316056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ○ ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Карра                                                      |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела                              |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 1020 kg                                                    |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 850 kg                                                     |
| Електропроводим                    | Не                                                         |
| Неръждаемост                       | Не                                                         |
| Статичен Товароносимост            | 1700 kg                                                    |
| Температурен диапазон (минимален)  | -30 °C                                                     |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                                      |
| Обща височина                      | 205 mm                                                     |
| Обща ширина                        | 116 mm                                                     |
| Общо тегло                         | 4.31 kg                                                    |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Чугун или ковано желязо, тежко                    |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 58 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 140 mm                                            |
| Интерференция при завъртане | 280 mm                                            |
| Lubrication nipple          | 1                                                 |
| Диаметър на купол           | 111 mm                                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, тежък                   |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер             |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 160 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Ширина на тялото      | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

