

P10-40X21 / 8

EAN 4031582338119



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Acessório
Tipo de alojamento	Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidade de carga estática	80 kg
Altura total	8 mm
Peso geral	0,026 kg

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Placa em forma de U
Comprimento da placa	40 mm
Largura da placa	21 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	32 mm
Diâmetro do furo da placa	4 mm