

# LEVINA

5377PJP100P50 7001/3000

EAN 4031582368987



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktname                           | Levina                         |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen (Scope 3) | 2.41                           |
| Typ                                   | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                                  | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h              | 100 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig                  | Nein                           |
| Rostfrei                              | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit               | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum)           | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum)           | 40 °C                          |
| Bauhöhe                               | 137 mm                         |
| Gesamtbreite                          | 59 mm                          |
| Gesamtgewicht                         | 0,52 kg                        |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid              |
| Gabelform       | Schlank               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Silbergrau (RAL7001)  |
| Ausladung       | 36 mm                 |
| Schwenkradius   | 98 mm                 |
| Störkreis       | 196 mm                |
| Dom Durchmesser | 59 mm                 |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 100 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 46,5 mm            |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 51,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club

