

INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral twin
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias
Capacidad de carga a 3 km/h	125 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	129 mm
Ancho total	60 mm
Peso total	1,39 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd
Premio al Diseño Alemán Premio al Diseño Red Dot	

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	31 mm
Radio de giro	81 mm
Interferencia de giro	162 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	96 mm
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lavable según AK-BWA

INTEGRAL TWIN


2946USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



Premio al
Diseño Alemán



Premio al
Diseño Red Dot