



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	138 mm
总重量	0.49 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	60 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最小)	50 mm
上板孔宽度 (最大)	55 mm
上板孔直径	8 mm

产品信息

GALEA

5071YGP100P60-90X70

EAN 4031582353549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

