

INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	229 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	1,58 kg
Certification	Testé et contrôlé par Tüv Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (similaire au RAL7015)
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (D)	59 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	4
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

IF Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

