



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Linea                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Ja                     |
| Rostfrei                    | Ja                     |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 143 mm                 |
| Gesamtbreite                | 82 mm                  |

GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 109 mm               |
| Störkreis       | 218 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei               |
| Laufflächenfarbe         | Schiefergrau (RAL7015)                       |
| Radfarbe                 | Schiefergrau (RAL7015)                       |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 125 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                                        |
| Breite des Radkörpers    | 20 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                                   |

BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm         |

