

AGILA TWIN

2977YGO075P30-10,3

EAN 4031582357776

Numărul de comandă 00033113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ○

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila twin
Tip de carcasă	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	✓
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	99 mm
Lățime totală	71 mm
Greutate totală	0,592 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (similar RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	31,3 mm
Raza de pivotare	99 mm
Interferență pivotantă	198 mm
Diametru cupolă	65 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	10,3 mm

AGILA TWIN

2977YGO075P30-10,3

EAN 4031582357776

Numărul de comandă 00033113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

