



图片可能与原产品不同

表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 75 kg          |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 150 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总高        | 100 mm         |
| 总宽度       | 43 mm          |
| 总重量       | 0.31 kg        |

支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 钢板，中号  |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 24 mm  |
| 旋转半径 | 80 mm  |
| 转向干涉 | 160 mm |
| 圆顶直径 | 43 mm  |

轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯          |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶        |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轮子颜色    | 银灰色（RAL7001） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 75 mm        |
| 胎面宽度    | 25 mm        |
| 轮体宽度    | 25 mm        |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A       |

固定件

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔                |
| 螺栓孔直径 | 11 mm              |
| 提示    | 脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。 |

