

## AGILA

2477UAP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582327168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokadą pełną           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 163 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 1,055 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                 |

## OBUDOWA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane             |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe    |
| Wysięg                 | 41 mm                  |
| Promień działania koła | 131 mm                 |
| Zasięg działania koła  | 262 mm                 |

## MOCOWANIE

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                             | Syntetyczny ekspander, okrągły                                       |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)  | 21,5 mm                                                              |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 24 mm                                                                |
| Wskazówka                                 | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

# AGILA

2477UAP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582327168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

