产品信息

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	162 mm
总重量	0.57 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	38 mm
转向干涉	259 mm
螺纹直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	六角颈螺纹阀杆，上衣
阀杆直径	10 mm
阀杆长度	17 mm

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125S70

EAN 4031582367492

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸





iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH