

INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Integral twin
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Norm	ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-30 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	129 mm
Gesamtbreite	60 mm
Gesamtgewicht	1,402 kg
Zertifikat	Getestet und überwacht durch TÜV Süd
	German Design Award
	Red Dot Design Award

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	31 mm
Schwenkradius	81 mm
Störkreis	162 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schalnocken
Zapfen Durchmesser	28 mm
Zapfenlänge	96 mm
Hinweis	Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Waschbar gemäß AK-BWA

INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

