

LINEA

5947UAP150P51 RAL7001

EAN 4031582411829



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	110 kg
Statisch Draagvermogen	220 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	170 mm
Totale breedte	89 mm
Totaal gewicht	1,25 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	22 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	52 mm
Zwenk radius	156 mm
Uitzwenking	312 mm
Diameter koepel	56 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

