



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                             |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 141 mm                          |
| Largeur totale                  | 52 mm                           |
| Poids                           | 0,558 kg                        |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Pare-fils intégré               |
| Diamètre                 | 100 mm                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme de la chape       | Élancée                |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Couleur                 | Gris argenté (RAL7001) |
| Déport                  | 38 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 87 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                  |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm               |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# ICS


5320UAP100P50 7001

EAN 4031582309713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



IF  
Design  
Award