

# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378  
Bestellnummer 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produktname                 | Linea clinic                                       |
| Typ                         | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg   |
| Statische Tragfähigkeit     | 450 kg   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C  |
| Bauhöhe                     | 155 mm   |
| Gesamtbreite                | 71 mm  |
| Gesamtgewicht               | 1,03 kg  |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd               |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Grauweiß (RAL9002)     |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 15 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 47,5 mm              |
| Schwenkradius   | 127 mm               |
| Störkreis       | 254 mm               |
| Dom Durchmesser | 45,5 mm              |

## BEFESTIGUNG

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm   |
| Zapfenlänge        | 42 mm   |



# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378  
Bestellnummer 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

