INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# LINEA

5947XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352245



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Linea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 120 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 240 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 124 mm |
| Kopējais platums | 82 mm |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 32 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 108 mm |
| Grozāms savienojums | 216 mm |
| Kupola diametrs | 52 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 20 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 95 mm |
| Plāksnes platums | 70 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

5947XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352245

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produkta rasējumi



Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH