

## DELTA CENTRAL

3645SFP160P67 OH225

EAN 4031582366464

订单号 00836758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○
耐腐蚀性	●●●○

## 核心属性

产品名称	Delta central
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	540 kg
6 公里/小时的载重	430 kg
静态载重	1080 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	225 mm
总宽度	94 mm
总重量	3.803 kg

## 轮子

轮体材料	钢板, 重型
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	67 岸 A

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	94 mm

## 固定件

固定件类型	带中央锁定的接骨板
上板长	142 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	77.5 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	13 mm

# DELTA CENTRAL

3645SFP160P67 OH225

EAN 4031582366464  
订单号 00836758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

