

COVER DESIGN

2070PJP150R05-32

EAN 4031582348408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	外壳设计
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	188 mm
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	45 mm
旋转半径	120 mm
转向干涉	240 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	45 mm



iF 设计奖



红点设计
奖

COVER DESIGN

2070PJP150R05-32

EAN 4031582348408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

