

# INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral twin load                                       |
| Typ                         | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 250 kg                                                   |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                                     |
| Rostfrei                    | Nein                                                     |
| Statische Tragfähigkeit     | 750 kg                                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                                    |
| Bauhöhe                     | 193 mm                                                   |
| Gesamtbreite                | 74 mm                                                    |
| Gesamtgewicht               | 2,32 kg                                                  |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, schwer   |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 45 mm                |
| Schwenkradius   | 124,5 mm             |
| Störkreis       | 249 mm               |
| Dom Durchmesser | 70 mm                |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Grauweiß (RAL9002)     |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 15 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 91 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D             |

## BEFESTIGUNG

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Befestigungsart                         | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
| Zapfen Durchmesser                      | 32 mm                                             |
| Zapfenlänge                             | 50 mm                                             |
| Gewindeposition im Zapfen               | 7 mm                                              |
| Anzahl der Montagebohrungen im 2 Zapfen |                                                   |