

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L1-13

EAN 4031582359800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha central                                 |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto           |
| Portata a 4 km/h                    | 205 kg                                        |
| Portata statica                     | 410 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                         |
| Altezza totale                      | 240 mm                                        |
| Peso complessivo                    | 2,716 kg                                      |

## RUOTA

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                                                   |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, di origine biologica, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale in plastica                    |
| Asse                        | Vite con dado                                                   |
| Diametro                    | 200 mm                                                          |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                                                           |
| Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A                                                      |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Disassamento              | 55 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 155 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 310 mm                      |

## FISSAGGIO

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare con funzione di freno centrale |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm                                              |
| Larghezza della piastra          | 105 mm                                              |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm                                              |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                                               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                                               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                                               |

## DISEGNI TECNICI

