

KAPPA

9680MOP080P63

EAN 4031582429022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa
Gehäusetyp	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	1200 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1000 kg
Statische Tragfähigkeit	2000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	135 mm
Gesamtbreite	110 mm
Gesamtgewicht	3,193 kg

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	60 mm

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	81 mm
Störkreis	162 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

